



LNH0160M

Fusible NH00 gG 500V 160A indicateur central, pattes sous tension

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe

gG

Fusible

Taille de l'élément fusible

NH00

Caractéristique du fusible

gG

Tension

Type de tension d'alimentation

AC/DC

Tension assignée d'emploi Ue

500 - 500 V

Tension assignée CA 50 Hz

500 - 500 V

Courant électrique

Courant assigné nominal

160 A

Conditions d'utilisation

Isolé

Non

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1

120 kA

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

12 W

Dimensions

Hauteur

79 mm

Largeur

21 mm

Profondeur

51 mm

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui