



EC050

Cont. energia mono. directo 32A 1M

Características técnicas

Arquitetura

N.º de polos 1P+N

Corrente elétrica

Corrente nominal 32 A

Capacidade

Número de módulos 1

Conetividade

Tipo de ligações Ligação direta

Equipamento

Tipo de emissor de impulsos Ótico

Compatibilidade

Adequado para Compra

Instalação, montagem

Montagem Calha DIN

Medição

Tipo de medição Medição direta

Tipo de aparelho de medição Eletrónico

Gama de medição de frequências 50 - 60 Hz

Alimentação

Número de fases da alimentação 1

Funções

Classe de precisão B

Tipo de tarifa Tarifa única

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 45 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -25 - 70 °C

Potência

Consumo de energia VA 6,70 VA

Potência total dissipada em IN 6,70 W

Corrente elétrica

Corrente máxima do circuito de medição 32 A

Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim