



LNH000050M6A

Fusível de facas NH000 aM 50A 690V

Características técnicas

Arquitetura

Curva

aM

Fusível

Dimensão do fusível

NH000

Características do fusível

aM

Tensão

Tipo de alimentação de tensão

CA (abreviatura)

Tensão nominal de funcionamento Ue

690 - 690 V

Tensão nominal de 50 Hz AC

690 - 690 V

Intensidade de corrente

Corrente nominal

50 A

Condições de utilização

Isolado

Não

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-círcuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1

80 kA

Potência

Potência total dissipada em IN

2,50 W

Dimensões

Altura

79 mm

Largura

20,80 mm

Profundidade

52,5 mm

Sustentabilidade

Livre de halógeno

Sim

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHS

Sim