



FW324W

Ormar FW2, nadgradni, IP40, ZK1, sa vratima, 3x24 modula

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	Nadgradna/NŽ

Električna struja

Nazivna struja In	125 A
-------------------	-------

Oprema

Broj šina	3
Broj redova	3
Broj sekcija u širinu	2
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Ne

Kapacitet

Broj modula	72
-------------	----

Dimenzije

Visina	641 mm
Širina	571 mm
Dubina	150 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
-------------------	---

Dimenzije

Broj jedinica širine	24
----------------------	----

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
Vrsta vrata ormara	Jedna vrata

Veza

Broj uvoda za vodiče	2
----------------------	---

Materijali

Materijal	Željezo
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Ne
Ima montažnu ploču	Ne

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa I
Otpornost na udarce IK	IK08
Ingress Protection (IP) klasa	IP40
Vrsta zaključavanja	Brava Bez brave

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----