



SBT125

**Interruptor modular 1 polo 25A con indicador luminoso**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Número de polos	1
Posición del neutro	Sin neutro
Tipo de polo	1P

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	25 A
Corriente asignada de empleo AC21 categoría A.	25 A
Corriente asignada de empleo AC21 categoría B.	25 A
Corriente asignada de empleo AC22 categoría A.	25 A
Corriente asignada de empleo AC22 categoría B.	25 A
Intensidad nominal de corte de cortocircuito I <sub>cn</sub> debajo de 240 V AC según IEC 60947-3	0,52 kA
Corriente asignada de corta duración admisible I <sub>cw</sub> 1s IEC 60947	0,37 kA
Corriente condicional de cortocircuito asignada I <sub>nc</sub> según IEC/EN 60669- 3000A/80A gG parallel 32A gG 2-4	

**Instalación, montaje**

Par de apriete nominal	1,80 - 1,80 Nm
------------------------	----------------

**Tensión**

Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 230 V
Tipo de alimentación de tensión	AC
Tensión asignada de aislamiento U <sub>i</sub>	440 V

**Instalación, montaje**

Tipo de conexión inferior para aparatos modulares	Borne de tornillo
---	-------------------

**Tensión**

Resistencia a picos de tensión asignada (U <sub>imp</sub> )	4000 V
---	--------

**Capacidad**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Dimensiones**

Altura	83 mm
Anchura	17,50 mm
Profundidad	68 mm
Dimensiones	83 x 17.50 mm

**Equipo**

Número de contactos NA	1
Número de contactos NC	0

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-20 - 70 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 - 80 °C

**Conexión**

Sección transversal de conductor flexible	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor rígido	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>

---

**Endurancia**

Número de maniobras mecánicas	200000
Endurancia eléctrica a carga nominal en AC21 en ciclos operativos	25000
Endurancia eléctrica a carga nominal en AC22 en ciclos operativos	25000

**Potencia**

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	0,90 W
Potencia disipada por polo en In	0,90 W

**Conectividad**

Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares	Bornes decalados
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares	Bornes decalados

**Sostenibilidad**

Conforme RoHS	Sí
---------------	----