



LNH2250MK

Knivsäkring 2 250A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva	gG
-------	----

Säkring

Säkringsstorlek	NH2C
Säkringens karakteristik	gG

Spänning

Matarspänning	AC
Märkdryftspänning Ue	500 - 500 V
Märkspänning vid AC 50 Hz	500 - 500 V

Elektrisk ström

Märkström	250 A
-----------	-------

Användningsförhållanden

Isolerad	Nej
----------	-----

Elektriska huvudattribut

Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1)	120 kA
---	--------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	20,60 W
--	---------

Dimensioner

Höjd	150 mm
Bredd	39 mm
Djup	72,5 mm

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja