



3966

## Вимикач/перемикач шнуровий 10AX/250В

### Технічні характеристики

#### Електричний струм

Комутаційний струм 10 AX (100W LED (SBL))

#### Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

#### Напруга

Номінальна напруга 250 V

#### Матеріали

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал  
Пластик

#### Ідентифікація

Схема монтажу Базовий елемент

#### Підключення

Тип монтажу Гачкове кріплення

#### Розміри

Розміри 71 x 71 mm

Вбудована глибина 31 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

#### Архітектура

Елемент керування/функціонування Натяжний шнур

#### Електричний струм

Номінальний струм 10 A

#### Тексти

Режим встановлення З розпірними лапками  
Для настінного та стельового монтажу

Тип з'єднання Зі вставними клемми

Освітлення Для ланцюгів освітлення та моніторингу

Тип перемикання Вимкнення/перемикання

#### Sustainability

Без галогену Так

Відповідність RoHS Так