



1001208900

**Abdeckplatte mit Knebel R.Classic polarweiß, glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Steuer-/Bedienelement | Knebel |
|-----------------------|--------|

**Werkstoff**

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Farbe      | Polarweiß                 |
| RAL Nummer | 9010                      |
| Glanzgrad  | Glänzend                  |
| Werkstoff  | Kunststoff<br>Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt               |

**Abmessungen**

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 81,40 mm |
| Breite | 81,40 mm |
| Tiefe  | 29 mm    |

**Konnektivität**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Montageart | Klemmbefestigung<br>Schraubanschluss |
|------------|--------------------------------------|

**Ausstattung**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
|------------------------------|------|

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK02 |

**Texte**

|          |               |
|----------|---------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
|----------|---------------|

**Geeignet für**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Berker Serie R.classic |  |
|------------------------|--|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |