



75665774



## K.1/K.5 - BP KNX 5 tec+termst., alum

### Características técnicas

#### Instalação, montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

#### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 45 °C |
|------------------------------|------------|

#### Funções

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Com controlador de temperatura ambiente | Sim |
|-----------------------------------------|-----|

#### Dimensões

|              |          |
|--------------|----------|
| Altura       | 15,70 mm |
| Largura      | 70,90 mm |
| Profundidade | 14,35 mm |

#### Equipamento

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Número de pontos de comando | 12 |
|-----------------------------|----|

#### Controlos e indicadores

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Com sinalizadores LED | Sim |
|-----------------------|-----|

#### Materiais

|            |               |
|------------|---------------|
| Cor        | Alumínio      |
| Código RAL | 9006          |
| Material   | Termoplástico |
| Acabamento | Mate          |

#### Ecrã

|             |     |
|-------------|-----|
| Com display | Sim |
|-------------|-----|

#### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Sim |
|--------------------------|-----|

#### Texto

|                       |                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função                | Para funções de interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato<br>Com função de proteção de válvula |
| Modo de funcionamento | Modos de funcionamento do controlador: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/calor                |
| Proteção              | Com proteção contra desmantelamento                                                                                |
| Temperatura           | Medição da temperatura por meio de um sensor interno e/ou externo com formação de valor médio                      |

#### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS     | Sim |