



NDN101

Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-1A 1M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|--|---------|
| Courant assigné nominal | 1 A |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2 | 7,50 kA |
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1 | 10 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2 | 15 kA |
| Courant assigné à -25°C | 1,34 A |
| Courant assigné à -20°C | 1,32 A |
| Courant assigné à -15°C | 1,29 A |
| Courant assigné à -10°C | 1,26 A |
| Courant assigné à -5°C | 1,23 A |
| Courant assigné à 0°C | 1,20 A |
| Courant assigné à 5°C | 1,17 A |
| Courant assigné à 10°C | 1,14 A |
| Courant assigné à 15°C | 1,10 A |
| Courant assigné à 20°C | 1,07 A |
| Courant assigné à 25°C | 1,04 A |
| Courant assigné à 30°C | 1 A |
| Courant assigné à 35°C | 0,96 A |
| Courant assigné à 40°C | 0,92 A |
| Courant nominal à 45°C | 0,88 A |
| Courant assigné à 50°C | 0,84 A |
| Courant assigné à 55°C | 0,80 A |
| Courant assigné à 60°C | 0,75 A |
| Courant assigné à 65°C | 0,70 A |
| Courant assigné à 70°C | 0,64 A |

Architecture

| | |
|---------------|----|
| Type de pôles | 1P |
| Courbe | D |

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

Principaux attributs électriques

| | |
|---|-------|
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1 | 10 kA |
|---|-------|

Installation, montage

| | |
|---|----------------|
| Couple de serrage nominal bornes supérieure | 2,80 - 2,80 Nm |
| Couple de serrage nominal borne basse | 2,80 - 2,80 Nm |

Tension

| | |
|--|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 230 - 400 V |
| Type de tension d'alimentation | AC |
| Tension nominale d'isolement Ui | 500 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs Uimp | 6000 V |

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Raccordement

| | |
|---|------------------------|
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide | 1 - 35 mm ² |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple | 1 - 25 mm ² |
| Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple | 1 - 25 mm ² |
| Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide | 1 - 35 mm ² |

Installation, montage

| | |
|---|-----------------|
| Couple de serrage | 2,80 - 2,80 Nm |
| Type de raccordement bas pour produits modulaires | Borne biconnect |

Installation, montage

| | |
|--|-------------|
| Type de raccordement haut pour produits modulaires | Borne à vis |
| Position de montage du produit 360° | Oui |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Conditions d'utilisation

| | |
|--|-------------|
| Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2 | 2 |
| Température de service | -25 - 70 °C |

Puissance

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 0,13 W |
|-----------------------------------|--------|

Endurance

| | |
|--|-------|
| Endurance électrique en nombre de cycles | 4000 |
| Endurance mécanique nombre de manœuvres | 20000 |

Connectivité

| | |
|--|---------------|
| Type de connection / prise | Borne à vis |
| Alignment des bornes hautes pour produits modulaires | Borne alignée |
| Alignment des bornes basses pour produits modulaires | Borne alignée |

Dimensions

| | |
|------------|----------|
| Hauteur | 83 mm |
| Largeur | 17,50 mm |
| Profondeur | 70 mm |

Illustrations | dessins

