




11357209

**K.1/K.5 - bot. controlo vel., branco**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Tipo de órgão de comando | Rotativo |
|--------------------------|----------|

**Materiais**

|            |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Branco         |
| Código RAL | 9010           |
| Acabamento | Brilhante      |
| Material   | Termoplástico  |
| Tratamento | Sem tratamento |

**Dimensões**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Altura           | 55 mm |
| Largura          | 71 mm |
| Profundidade     | 20 mm |
| Eixo de diâmetro | 4 mm  |

**Conetividade**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

**Equipamento**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Não |
|---------------------------------|-----|

**Acessórios**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

**Segurança**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP      | IP20 |
| Resistência ao impactos IK | IK05 |

**Texto**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Impressão          | Com símbolo de curva impresso |
| Modo de instalação | Para fixação por parafuso     |

**Adequado para**

|     |  |
|-----|--|
| K.x |  |
|-----|--|

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |