



SM150

**Analoges Amperemeter Wandlermessung 0-150 A**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl Module

4

**Messung**

Strommessbereich

0 - 150 A

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur

-25 - 50 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 80 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter

1 - 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter

1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Abmessungen**

Höhe

85 mm

Breite

70 mm

Tiefe

54 mm

**Messung**

Messgeräteart

analog

**Leistung**

Leistungsaufnahme VA

1,10 VA

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

**Installation, Montage**

Montage auf

DIN Schiene

**Funktionen**

Genauigkeitsklasse

0.015

**Spannung**

Isolationsspannung Ui

2000 V

**Frequenz**

Frequenz

45 - 65 Hz

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

1,10 W

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja