



VE103PN

### Vector IP65, 3 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Tension nominale                | 400 - 400 V   |
| Tension assignée d'emploi en DC | 1000 - 1000 V |

##### Installation, montage

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Oui        |
| Montage                     | En saillie |

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

##### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 1   |
| Nombre rangées            | 1   |
| Nombre de travée de large | 1   |
| Avec fermeture            | Non |

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 3 |
|-------------------|---|

##### Fonctions

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | Oui |
|------------------|-----|

##### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 175 mm |
| Largeur    | 111 mm |
| Profondeur | 93 mm  |

##### Cache, porte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre de portes              | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 0 |

##### Dimensions

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Nombre d'unités de largeur | 3 |
|----------------------------|---|

##### Cache, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
|--------------------------------|-----|

##### Raccordement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles | 2 |
|---------------------------|---|

##### Matière

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Matière  | Polycarbonate (PC) |
| Code RAL | 7035               |
| Couleur  | Gris clair         |

##### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Plaque de montage incluse | Non |
|---------------------------|-----|

##### Matière

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Résistant au rayonnement ultra-violet | Oui |
|---------------------------------------|-----|

##### Sécurité

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Classe de protection          | Classe II              |
| Résistance aux chocs IK       | IK07                   |
| Indice de protection IP       | IP65                   |
| Type de verrouillage          | Loquet<br>Sans serrure |
| GWT tenue au fil incandescent | 850 °C                 |

---

**Durabilité**

---

Conforme à la directive RoHS

Oui

---