



FW312F

Ormar FW2, ugradni, IP40, ZK1, sa vratima, 3x12 modula

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Pogodno za korištenje na otvorenom/vani | Ne         |
| Montiranje na                           | PŽ montaža |

Električna struja

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nazivna struja In | 125 A |
|-------------------|-------|

Oprema

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Broj redova           | 3  |
| Broj sekcija u širinu | 1  |
| Sa bravom             | Ne |
| Ima N klemni blok     | Ne |

Kapacitet

|             |    |
|-------------|----|
| Broj modula | 36 |
|-------------|----|

Dimenzije

|        |        |
|--------|--------|
| Visina | 692 mm |
| Širina | 406 mm |
| Dubina | 121 mm |

Poklopac, vrata

|                   |   |
|-------------------|---|
| Broj vrata ormara | 1 |
|-------------------|---|

Dimenzije

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Ugrađena širina      | 406 mm |
| Ugrađena dubina      | 110 mm |
| Broj jedinica širine | 12     |

Poklopac, vrata

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Vrata/poklopac je proziran | Ne          |
| Vrsta vrata ormara         | Jedna vrata |

Veza

|                      |   |
|----------------------|---|
| Broj uvoda za vodiče | 2 |
|----------------------|---|

Materijali

|           |              |
|-----------|--------------|
| Materijal | Željezo      |
| RAL kod   | 9010         |
| Boja      | Čista bijela |

Oprema

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Ima klemni blok za uzemljenje | Ne |
| Ima montažnu ploču            | Ne |

Sigurnost

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Zaštitna klasa                | Izolacijska klasa I |
| Otpornost na udarce IK        | IK08                |
| Ingress Protection (IP) klasa | IP40                |
| Vrsta zaključavanja           | Bez brave           |