



SM100

Ampéremètre analogique 0-100A branchement sur TI

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules

4

Mesure

Plage de mesure du courant

0 - 100 A

Conditions d'utilisation

Température de service

-25 - 50 °C

Température de stockage/transport

-40 - 80 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

1 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide

1.5 - 10 mm²

Dimensions

Hauteur

85 mm

Largeur

70 mm

Profondeur

54 mm

Mesure

Type d'appareil de mesure

Analogique

Puissance

Puissance consommée VA

1.10 VA

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Installation, montage

Montage

Rail DIN

Fonctions

Classe de précision

0.015

Tension

Tension assignée d'isolement

2000 V

Fréquence

Fréquence

45 - 65 Hz

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

1.10 W

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui