
Fiche technique du produit
NSN200



NSN200

Disjoncteur 2P 25kA D-0.5A 2M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	0,50 A
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2	7,50 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC60947-2	25 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2	25 kA
Courant assigné à -15°C	0,70 A
Courant assigné à -10°C	0,68 A
Courant assigné à -5°C	0,66 A
Courant assigné à 0°C	0,64 A
Courant assigné à 5°C	0,63 A
Courant assigné à 10°C	0,61 A
Courant assigné à 15°C	0,59 A
Courant assigné à 20°C	0,57 A
Courant assigné à 25°C	0,56 A
Courant assigné à 30°C	0,50 A
Courant assigné à 35°C	0,49 A
Courant assigné à 40°C	0,49 A
Courant nominal à 45°C	0,48 A
Courant assigné à 50°C	0,48 A
Courant assigné à 55°C	0,46 A
Courant assigné à 60°C	0,44 A
Courant assigné à 65°C	0,42 A
Courant assigné à 70°C	0,40 A

Architecture

Type de pôles	2P
Courbe	D

Capacité

Nombre de modules	2

Installation, montage

Couple de serrage nominal bornesupérieure	2,80 - 2,80 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	2,80 - 2,80 Nm

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	415 - 415 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension nominale d'isolement Ui	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	6000 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 35 mm^2
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 25 mm^2
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1 - 25 mm^2
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1 - 35 mm^2

Installation, montage

Couple de serrage	2,80 - 2,80 Nm
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne biconnect
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation	
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2	2
Protection contre l'humidité de l'air	Tous climats
Température de service	-25 - 70 °C

Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	2,91 W

Connectivité	
Type de connection / prise	Borne à vis
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Borne alignée
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Borne alignée

Dimensions	
Hauteur	83 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	70 mm