



VE103SN

vector estanque IP65 1 fila 2/3M

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	400 - 400 V
Tensão nominal de funcionamento em DC	1000 - 1000 V

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Sim
Montagem	Saliente

Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A
------------------	------

Equipamento

Número de calhas	1
Número de filas	1
Número de secções	1
Com fecho	Não

Capacidade

Número de módulos	3
-------------------	---

Funções

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

Dimensões

Altura	175 mm
Largura	111 mm
Profundidade	93 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	0

Dimensões

Número de unidades de largura	3
-------------------------------	---

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Sim
------------------------------	-----

Ligações

Número de entradas de condutores	2
----------------------------------	---

Materiais

Material	Policarbonato (PC)
Código RAL	7035
Cor	Cinzento-claro

Equipamento

Possui placa de montagem	Não
--------------------------	-----

Materiais

Resistente aos raios ultravioleta	Sim
-----------------------------------	-----

índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP65
Recebe fechadura	Fechadura em opção Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	850 °C

Sustentabilidade

Conformidade RoHs

Sim