



SFB216

**Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 16A - výstupní kontakt spodem**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

Počet pólů	2
Typ pólu	2P

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	16 A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG	0,24 kA
Přijatelná proudová zatížitelnost AC21 v kategorii A	16 A
Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii B	16 A
Přijatelná proudová zatížitelnost AC22 v kategorii A	16 A
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B	16 A
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm při 240 V AC podle IEC 60947-3	0,33 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947	0,24 kA

**Instalace, montáž**

Jmenovitý utahovací moment	1,80 - 1,80 Nm
----------------------------	----------------

**Napětí**

Provozní napětí AC	230 - 230 V
Typ napájecího napětí	AC
Jmenovité izolační napětí	440 V

**Instalace, montáž**

Typ dolního připojení modulárních zařízení	Šroubová svorka
--	-----------------

**Napětí**

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	4000 V
--	--------

**Kapacita**

Počet modulů	2
--------------	---

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

**Frekvence**

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Rozměry**

Výška	83 mm
Šířka	35 mm
Hloubka	70 mm
Rozměry	83 x 35 mm

**Vybavení**

Počet kontaktů NO	0
Počet kontaktů NC	0

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-20 - 50 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C

**Připojení**

Průřez flexibilního vodiče	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Průřez plného vodiče	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>

**Trvanlivost**

Mechanická životnost v cyklech	200000
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC21	25000
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC22	25000

---

**Výkon**

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,80 W
Ztrátový výkon na pól	0,40 W

---

**Konektivita**

Zarovnání dolního připojení pro modulární zařízení	Posunutá svorka
Zarovnání horního připojení pro modulární zařízení	Posunutá svorka

---

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano