



HW2W420FS

**ACB HW2 2000A 4P Rozłącznik powietrzny stacjonarny**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Prąd znamionowy | 2000 A |
|-----------------|--------|

**Architektura**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 4 |
|-----------------|---|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Typ konstrukcji urządzenia | Stacjonarny |
|----------------------------|-------------|

**Napięcie**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji $U_i$ | 1000 V |
|------------------------------------|--------|

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Znamionowe napięcie udarowe $U_{imp}$ | 12000 V |
|---------------------------------------|---------|

**Prąd elektryczny**

|                                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany $I_{cw} t=1$ S 220 - 240 V AC zgodnie z PN-EN-60947-3 | 66 kA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany $I_{cw} t=1$ S 380 - 415 V AC zgodnie z PN-EN-60947-3 | 66 kA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Warunki użytkowania**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
|---------------------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|