



CPH690C

**Interrupteur différentiel 3P+N 125A 300mA A HI SEL**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type de pôles	3P+N
Nombre de pôles	4

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
Courant différentiel assigné	300 mA
Pouvoir de fermeture et de coupure	1.25 kA
Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN61008-1	10 kA
Courant assigné à -25°C	125 A
Courant assigné à -20°C	125 A
Courant assigné à -15°C	125 A
Courant assigné à -10°C	125 A
Courant assigné à -5°C	125 A
Courant assigné à 0°C	125 A
Courant assigné à 5°C	125 A
Courant assigné à 10°C	125 A
Courant assigné à 15°C	125 A
Courant assigné à 20°C	125 A
Courant assigné à 25°C	125 A
Courant assigné à 30°C	125 A
Courant assigné à 35°C	125 A
Courant assigné à 40°C	125 A
Courant assigné à 45°C	120 A
Courant assigné à 50°C	115 A
Courant assigné à 55°C	110 A
Courant assigné à 60°C	100 A
Courant assigné à 65°C	95.35 A
Courant assigné à 70°C	90 A

**Installation, montage**

Couple de serrage nominal borne haute	3.60 - 3.60 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	3.60 - 3.60 Nm

**Connectivité**

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	500 V
Valeur rigidité diélectrique du circuit principal	2 kV
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Tension assignée de tenue aux chocs selon IEC60947-3	6000 V
Tension maxi d'utilisation	440 V

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Capacité**

Nombre de modules	4
-------------------	---

**Compatibilité**

Compatible avec montage Rail DIN	Oui
----------------------------------	-----

**Sécurité**

Type de protection différentielle	A HI SEL
Indice de protection IP	IP20

---

**Installation, montage**

Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne bi-connect

**Raccordement**

Section de raccord bornes aval en câble rigide	1 - 50 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 50 mm <sup>2</sup>

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	29.20 W
-----------------------------------	---------

**Conditions d'utilisation**

Altitude	2000 m
Température de service	-25 - 40 °C

**Endurance**

Endurance électrique en nombre de cycles	10000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	20000

**Connectivité**

Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires	Bornes alignées
Alignement des bornes basses pour appareils modulaires	Bornes alignées

**Dimensions**

Hauteur	85 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	70 mm