



16276089

**Q.x - tecla dupla c/visor, branco**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tipo de órgão de comando | Tecla dupla |
|--------------------------|-------------|

**Materiais**

|            |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Branco         |
| Código RAL | 9010           |
| Acabamento | Aveludado      |
| Material   | Duroplastic    |
| Tratamento | Sem tratamento |

**Dimensões**

|              |          |
|--------------|----------|
| Altura       | 58 mm    |
| Largura      | 58 mm    |
| Profundidade | 22,50 mm |

**Conetividade**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo de montagem | Montagem de braçadeira |
|------------------|------------------------|

**Equipamento**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Sim |
|---------------------------------|-----|

**Acessórios**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

**Segurança**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP      | IP20 |
| Resistência ao impactos IK | IK02 |

**Texto**

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Impressão          | Sem gravação                                                                        |
| Modo de instalação | Fixação com grampos                                                                 |
| Iluminação         | Para iluminação ou monitorização de circuitos                                       |
| Botão de pressão   | Também para aplicações KNX: botão de pressão de 2 canal e botão de grupo de 2 canal |

**Adequado para**

|     |  |
|-----|--|
| Q.x |  |
|-----|--|

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |