



MZ440V

Interruptor automático general + limitador sobretensión permanente, 4P, 40A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	40 A
Poder de corte asignado Icn a 230V AC según IEC 60898-1	6 kA

Arquitectura

Tipo de polo	4P
Curva	C

Capacidad

Número de módulos	3
-------------------	---

Principales características eléctricas

Poder de corte asignado Icn según IEC 60898-1	6 kA
---	------

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 230 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	500 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4000 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	1 - 25 mm ²
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	1 - 16 mm ²
Sección transversal de conductor flexible	6 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	10 mm ²

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	1,20 - 1,20 Nm
Posición de montaje de 360° posible	Sí

Condiciones de uso

Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2	3
Protección a la humedad en el aire	Para todos los climas
Temperatura de funcionamiento	-25 - 60 °C

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	0,70 W
--	--------

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
------------------	-------------------

Dimensiones

Altura	83 mm
Anchura	52,50 mm
Profundidad	70 mm

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----