



EKSQ0620TM

Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN Q06 200x200mm Höhe innen/außen 23/34mm

Technische Eigenschaften

Form

Form	Vierkant
------	----------

Abmessungen

Einbautiefe	105 mm
Einbaulänge	200 mm
Einbaubreite	200 mm
Höhe	105 mm
Nenngröße	200 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme)	Q06
--------------------------------	-----

Abmessungen

Tiefe der Bodenbelagsaussparung	23 mm
---------------------------------	-------

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbecher	Ja
---	----

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	15 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätbecher	2
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	Schraubbar

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass	Silber
Werkstoff	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
-------------------	------