



SBN263

2-pole, 63A Modular Switch

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	2
Antal poler	2P

Elektrisk ström

Märkström	63 A
Acceptabel märkdriftström vid AC21 i kategori A	63 A
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B	63 A
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A	63 A
Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B	63 A
Märkslutförmåga Icm under 415V AC enligt IEC 60947-3	1,33 kA
Märkkorttidsström Icw 1s IEC 60947	0,94 kA
Nominell villkorlig kortslutningsström Inc med säkring enligt IEC/EN 60669-2-4	6000A/80A gG parallel 32A gG

Spänning

Märkdriftspänning Ue	400 - 400 V
----------------------	-------------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	2,80 - 2,80 Nm
-----------------------------	----------------

Spänning

Typ av matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning Ui	440 V

Installation, montering

Typ av nedre anslutning på normkomponenter	Skruvanslutning
--	-----------------

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	6000 V
-----------------------------------	--------

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	35 mm
Djup	68 mm
Dimensioner	83 x 35 mm

Utrustning

Antal slutande kontakter	2
Antal NC-kontakter	0

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 - 70 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C

Anslutning

Area flexibel ledare	2.5 - 16 mm ²
Area solid ledare	2.5 - 25 mm ²

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	60000
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC21	5000
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC22	5000

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	4,60 W
Förlusteffekt per pol vid In	2,30 W

Anslutning

Nedåtriktad anslutning för normkomponenter	Anpassad anslutningsplint
Övre anslutning för normkomponenter	Anpassad anslutningsplint

Kompatibilitet

Passar DIN-skena	Ja
------------------	----

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja