



HIC425G

Commutatore manovra motorizzato modulo trasferimento automatico 4P 1000A 230V AC

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	380 - 415 V
--------------------------------	-------------

Corrente

Corrente nominale	1000 A
-------------------	--------

Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG	100 kA
--	--------

Potenza

Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC1	658000 W
---	----------

Architettura

Numero di poli	4
----------------	---

Tipo di costruzione del dispositivo	Fissa incorporata
-------------------------------------	-------------------

Compatibilità

Adatto per guida DIN	No
----------------------	----

Idoneo per quadro di distribuzione	Si
------------------------------------	----

Installazione, montaggio

Montaggio su	Piastra di montaggio
--------------	----------------------