



HNA026H

### Disjoncteur boîtier moulé x160 4P 40kA 25A

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Courant nominal IN                                           | 25 A  |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 40 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2 | 85 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2 | 6 kA  |

##### Architecture

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 4 |
|-----------------|---|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Tension

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension assignée de tenue aux chocs | 8000 V      |
| Tension assignée d'isolement        | 690 V       |
| Tension assignée d'emploi Ue        | 220 - 415 V |

##### Fonctions

|             |        |
|-------------|--------|
| Déclencheur | TM A/F |
|-------------|--------|

##### Puissance

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Puissance dissipée en entrée | 13,70 W |
|------------------------------|---------|

##### Endurance

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Endurance électrique en nombre de cycles | 10000 |
| Endurance mécanique nombre de manœuvres  | 20000 |

##### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP4X |
|---------------------------|------|

##### Raccordement

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 4 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 4 - 95 mm <sup>2</sup> |

##### Installation, montage

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Couple de serrage             | 6 - 6 Nm |
| Position de montage/connexion | Devant   |

##### Connectivité

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Type de raccordement | Borne à vis |
|----------------------|-------------|

##### Réglages

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Cran de réglage thermique xIN                       | 0,63<br>0,8<br>1 |
| Réglage plage court circuit, à temporisation courte | 0 - 0 A          |