



Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig

Technische Eigenschaften

Sicherung

Sicherungsgröße	D02
-----------------	-----

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Nennstrom für Sicherungseinsätze

20 A
25 A
32 A
35 A
40 A
50 A
63 A

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Nominales Drehmoment	3 - 3 Nm
----------------------	----------

Abmessungen

Höhe	84 mm
------	-------

Breite	72 mm
--------	-------

Tiefe	76 mm
-------	-------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 25 mm ²
---	--------------------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 40 °C
--------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,80 W
---------------------------------------	--------

Gebrauch

Gebrauchskategorie	AC 22B
--------------------	--------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 25 mm ²
---	--------------------------

Leistung

Verlustleistung der Sicherungseinsatz im Gerät installiert	5,50 W
--	--------

Texte

Schutz	Berührungsschutz finger und handrückensicher
--------	--

Elektrischer Strom

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc	50 kA
--	-------

Spannung

Isolationsspannung Ui	800 V
-----------------------	-------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja