



SBN263

Вимикач навантаження 2-полюсний 63A/400В

Технічні характеристики

Архітектура

Кількість полюсів	2
Тип полюса	2P

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
Допустимий номінальний струм AC21, категорія A	63 A
Допустимий номінальний струм AC21, категорія B	63 A
Допустимий номінальний струм AC22, категорія A	63 A
Допустимий номінальний струм AC22, категорія B	63 A
Номінальна здатність до утворення короткого замикання I _{cm} за 415 В AC згідно з IEC 60947-3	1,33 kA
Номінальний струм короточасної витримки I _{cs} на 1 с згідно з IEC 60947	0,94 kA
Номінальний умовний короткозамкнений струм I _{nc} із запобіжником згідно з IEC/EN 60669-2-4	6000A/80A gG parallel 32A gG

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	400 - 400 V
---	-------------

Встановлення, монтаж

Номінальний момент затягування	2,80 - 2,80 Nm
--------------------------------	----------------

Напруга

Тип напруги живлення	AC
Номінальна напруга ізоляції U _i	440 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	6000 V

Ємність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Розміри

Висота	83 mm
Ширина	35 mm
Глибина	68 mm
Розміри	83 x 35 mm

Обладнання

Кількість контактів NO	2
Кількість контактів NC	0

Умови використання

Робоча температура	-20 - 70 °C
Температура зберігання / транспортування	-40 - 80 °C

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	2.5 - 16 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	2.5 - 25 mm ²

Витривалість

Кількість механічних процесів	60000
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC21 у робочих циклах	5000
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC22 у робочих циклах	5000

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	4,60 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	2,30 W

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes