



VH36ETN

VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 3X12M ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση	400 - 400 V
-----------------	-------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
-------------------------------	-----

Τοποθέτηση	Γυψοσανίδα
------------	------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

Ισχύς

Μέγιστη απώλεια ισχύος ανά ερμάριο σε $\Delta T=20K$	22,50 W
--	---------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	3
---------------	---

Αριθμός σειρών	3
----------------	---

Αριθμός τμήματος σε πλάτος	1
----------------------------	---

με κλειδαριά	Όχι
--------------	-----

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	36
-------------------	----

Αριθμός μισού στοιχείου ακροδεκτών ανά ράγα	72
---	----

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	630,50 mm
------	-----------

Πλάτος	348 mm
--------	--------

Βάθος	94,50 mm
-------	----------

Ενσωματωμένο ύψος	596 mm
-------------------	--------

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
-------------------------	---

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο πλάτος	314 mm
---------------------	--------

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός κλειδαριών	0
--------------------	---

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	90 mm
--------------------	-------

Αριθμός μονάδων πλάτους	12
-------------------------	----

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Ναι
------------------	-----

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες
-----------------	-------------------

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
-------	----------

Κωδικός RAL	9010
-------------	------

Χρώμα	Λευκό
-------	-------

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
-----------------------------------	-----

Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι
------------------------	-----

Υλικά

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Nai
-------------------------------------	-----

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30
Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	850 °C

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Nai
-----------------	-----