



TYA670WD2

## KNX Bramka KNX - DALI 2 Tunable White

### Właściwości techniczne

#### Sprzęt

|                |     |
|----------------|-----|
| Serwer sieci W | Tak |
|----------------|-----|

#### Napięcie

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Napięcie robocze magistrali | 21 - 32 V   |
| Zakres napięcia pracy       | 240 - 240 V |
| Typ napięcia zasilania      | DC          |

#### Łączność

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ systemu magistrali interfejsu/bramy mediów | Interfejs systemu oświetleniowego / DALI |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|

#### Ustawienia

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Obsługiwane tryby konfiguracji | ETS |
|--------------------------------|-----|

#### Moc

|               |         |
|---------------|---------|
| Pobór mocy VA | 0,15 VA |
|---------------|---------|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Sprzęt

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba kanałów | 1 |
|----------------|---|

#### Warunki użytkowania

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Zakres temperatur pracy | 5 - 45 °C |
|-------------------------|-----------|

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Ze wskaźnikiem LED | Tak |
|--------------------|-----|

#### Wymiary

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Szerokość                   | 72 mm      |
| Wymiary                     | 90 x 72 mm |
| Głębokość                   | 70 mm      |
| Liczba jednostek szerokości | 4          |

#### Rodzaj połączenia

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Typ złącza/wtyku | DRA (adapter dla szyn DIN) |
|------------------|----------------------------|

#### Dodatkowe informacje

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Napięcie       | Jako główny sterownik DALI i zasilacz do urządzeń DALI |
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowymi                                  |

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |