Ficha técnica do produto
EPN528



EPN528

Telerruptor 24V 50Hz 2NA+2 NF 2M

Características técnicas

Corrente elétrica	
Corrente nominal	16 A
Corrente de repouso	6 mA
Classificação de corrente aceitável AC1	16 A
Capacidade	
Número de módulos	2
Conexão	
Tipo de contactos	2NF+2NA
Secção transversal de condutor flexível	1 - 6 mm²
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 10 mm²
Número de contactos	2
Tensão	
Tensão de comando AC	24 - 24 V
Tensão de comando DC	12 - 12 V
Tensão de comando 2	12 - 12 V
Tensão de comando 1	24 - 24 V
Tensão nominal de isolamento Ui	400 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	250 - 400 V
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C
Conetividade	
Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Potência	
Potência total dissipada em IN	2,40 W
Consumo à chamada	55 VA
Dimensões	
Altura	83 mm
Largura	35 mm
Profundidade	63 mm
Iluminação	
Carga máxima lâmpada fluorescente	800 VA
Carga máxima lâmpada fluorescente compensada em paralelo	900 VA
Equipamento	
Número de contactos NA	2
Número de contactos NF	2
Sustentabilidade	
REACh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim

Imagens e esquemas



