




20306089



**Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą biały, aks**

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Element sterujący/obsługowy | Obrotowy |
|-----------------------------|----------|

##### Prąd elektryczny

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Prąd znamionowy            | 4 A  |
| Prąd załączania            | 10 A |
| Maksymalny prąd łączeniowy | 10 A |

##### Napięcie

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Napięcie znamionowe | 230-230 V |
|---------------------|-----------|

##### Zasilanie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Napięcie zasilania | 230 V AC |
|--------------------|----------|

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

##### Ustawienia

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Nastawa temperatury komfortowej | 5 - 30 °C |
|---------------------------------|-----------|

##### Materiały

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Kolor                   | Biały             |
| Kod RAL                 | 9010              |
| Wykończenie powierzchni | Aksamitny         |
| Materiał                | Metal             |
|                         | Tworzywo sztuczne |
| Obróbka                 | Stan surowy       |

##### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 71 mm    |
| Szerokość | 71 mm    |
| Głębokość | 50,90 mm |

##### Ekran

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Z wyświetlaczem | Nie |
|-----------------|-----|

##### Sprzęt

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Różnica temperatur powodująca przełączenie | 0,50 K             |
| Typ termostatu                             | Termostat pokojowy |
| Powiązane sondy (czujniki)                 | Bimetal            |
| Z ogrzewaniem                              | Tak                |

##### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

##### Rodzaj połączenia

|              |     |
|--------------|-----|
| Rodzaj styku | 1NC |
|--------------|-----|

##### Kompatybilność

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Typ sterowania HVAC | Ogrzewanie |
|---------------------|------------|

##### Warunki użytkowania

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Klasa efektywności energetycznej | I (1%) |
|----------------------------------|--------|

##### Dodatkowe informacje

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Montaż                 | Bez łapek rozporowych                            |
| Typ połączenia         | Z zaciskami wtykowymi                            |
| Recyrkulacja termiczna | z termicznym sprzężeniem zwrotnym                |
| Nadruk                 | Z nadrukiem                                      |
| Rozgałęzienie          | Z odrębnym przyłączem do trybu obniżenia nocnego |

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |