



EPN526

Імпульсне реле 48 В/16А, 2НВ

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	16 A
Струм спокою	6 mA
Допустимий номінальний струм для AC1	16 A

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1 - 6 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 10 mm ²
Кількість контактів	2

Напруга

Командна напруга AC	48 - 48 V
Командна напруга DC	24 - 24 V
Командна напруга 2	24 - 24 V
Командна напруга 1	48 - 48 V
Номинальна напруга ізоляції Ui	250 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	250 - 250 V

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Умови використання

Робоча температура	-5 - 40 °C
Температура зберігання / транспортування	-40 - 80 °C

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	2,40 W
Пускова потужність, що поглинається	25 VA

Розміри

Висота	83 mm
Ширина	17,50 mm
Глибина	63 mm

Освітлення

Макс. навантаження, люмінесцентні лампи	800 VA
Макс. навантаження на люмінесцентну лампу з паралельною компенсацією	900 VA

Обладнання

Кількість контактів NO	2
Кількість контактів NC	0

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes

Зображення та малюнки

