



HMT160DR

**Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 3P3D 160A 50kA FTC**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

|   |          |
|---|----------|
| Courant assigné nominal                                       | 160 A    |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2  | 50 kA    |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2  | 65 kA    |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2 | 65 kA    |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 50 kA    |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-2  | 6 kA     |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2  | 6 kA     |
| Courant assigné à 10°C selon IEC 60947                        | 199,60 A |
| Courant assigné à 15°C selon IEC 60947                        | 195,10 A |
| Courant assigné à 20°C selon IEC 60947                        | 190,50 A |
| Courant assigné à 25°C selon IEC 60947                        | 185,70 A |
| Courant assigné à 30°C selon IEC 60947                        | 180,90 A |
| Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 60947     | 175,90 A |
| Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 60947     | 170,80 A |
| Courant assigné à 45°C selon IEC 60947                        | 165,50 A |
| Courant assigné à 50°C selon IEC 60947                        | 160 A    |
| Courant assigné à 55°C selon IEC 60947                        | 154,30 A |
| Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 60947     | 148,50 A |
| Courant assigné à 65°C selon IEC 60947                        | 142,30 A |
| Courant assigné à 70°C selon IEC 60947                        | 135,90 A |

**Architecture**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Nombre de pôles           | 3               |
| Type d'organe de commande | Manette         |
| Type de boîtier           | Produit complet |
| Position du neutre        | Sans neutre     |

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Tension**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension assignée de tenue aux chocs | 8000 V      |
| Tension assignée d'isolement        | 800 V       |
| Tension assignée d'emploi Ue        | 220 - 690 V |

**Fonctions**

|             |        |
|-------------|--------|
| Déclencheur | TM A/A |
|-------------|--------|

**Puissance**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 29,10 W |
|-----------------------------------|---------|

**Endurance**

|  |       |
|--|-------|
| Endurance électrique en nombre de cycles | 10000 |
| Endurance mécanique nombre de manœuvres  | 40000 |

**Sécurité**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP4X |
|---------------------------|------|

**Raccordement**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 35 - 150 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 35 - 185 mm <sup>2</sup> |

**Couvercle, porte**

|              |     |
|--------------|-----|
| Cadenassable | Oui |
|--------------|-----|

**Réglages**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Cran de réglage thermique xIN | 0,63<br>0,8<br>1 |
|-------------------------------|------------------|

---

**Câble**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Matériau du câble | Cuivre<br>Aluminium |
|-------------------|---------------------|

---

**Compatibilité**

|  |     |
|--|-----|
| Compatible avec bloc différentiel            | Non |
| Compatible avec montage Rail DIN             | Non |
| Utilisable pour les tableaux de distribution | Oui |

---

**Dimensions**

|            |              |
|------------|--------------|
| Dimensions | 165 x 105 mm |
| Hauteur    | 165 mm       |
| Largeur    | 105 mm       |
| Profondeur | 97 mm        |

---

**Installation, montage**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Position de montage/connexion | Devant     |
| Couple de serrage             | 12 - 12 Nm |

---

**Protection électrique**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Protection instantanée (li) : crans de réglage | 6<br>8<br>10<br>13 |
|--|--------------------|

---

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

---