




20306089



Thermostat, contact normalement fermé, a. Enjol., Q.1/Q.3/Q.7, blanc pol. vel.

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Courant électrique

Courant assigné nominal	4 A
Courant de commutation	10 A
Courant de commutation max.	10 A

Tension

Tension nominale	230-230 V
------------------	-----------

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V AC
------------------------	----------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Réglages

Température de consigne confort	5 - 30 °C
---------------------------------	-----------

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Velours
Matière	Métal PVC
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	50,90 mm

Ecran

Avec écran d'affichage	No
------------------------	----

Équipement

Différence de température de commutation	0,50 K
Type de thermostat	Régulateur de température ambiante
Type de sonde	Bi métal
Avec chauffage	Oui

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Raccordement

Type de contact	1NC
-----------------	-----

Compatibilité

Type de contrôle CVC	Chauffage
----------------------	-----------

Conditions d'utilisation

Classe d'efficacité énergétique	I (1%)
---------------------------------	--------

Textes

Mode d'installation	Sans griffes d'écartement
Type de raccordement	Avec bornes à ressort
Recyclage thermique	Avec retour thermique
Impression	Avec inscription
Raccordement	Avec raccordement séparé pour abaissement nocturne

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui