




20306089

Thermostat, contact normalement fermé, a. Enjol., Q.1/Q.3/Q.7, blanc pol. vel.

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type d'organe de commande | Rotatif |
|---------------------------|---------|

#### Courant électrique

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Courant assigné nominal     | 10 A |
| Courant de commutation      | 10 A |
| Courant de commutation max. | 10 A |

#### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 250 - 250 V |
| Tension nominale | 250 V       |

#### Alimentation électrique

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Tension d'alimentation | 230 V AC |
|------------------------|----------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Réglages

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Température de consigne confort | 5 - 30 °C |
|---------------------------------|-----------|

#### Matières

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Couleur                | Blanc polaire |
| Code RAL               | 9010          |
| Finition de la surface | Velours       |
| Matière                | Métal<br>PVC  |
| Traitement             | Non traité    |

#### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 71 mm    |
| Largeur    | 71 mm    |
| Profondeur | 50,90 mm |

#### Ecran

|                        |    |
|------------------------|----|
| Avec écran d'affichage | No |
|------------------------|----|

#### Équipement

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Différence de température de commutation | 0,50 K                             |
| Type de thermostat                       | Régulateur de température ambiante |
| Type de sonde                            | Bi métal                           |
| Avec chauffage                           | Oui                                |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

#### Raccordement

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Type de contact | 1NC |
|-----------------|-----|

#### Conditions d'utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Classe d'efficacité énergétique | I (1%) |
|---------------------------------|--------|

#### Textes

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Mode d'installation  | Sans griffes d'écartement                          |
| Type de raccordement | Avec bornes à ressort                              |
| Recyclage thermique  | Avec retour thermique                              |
| Impression           | Avec inscription                                   |
| Raccordement         | Avec raccordement séparé pour abaissement nocturne |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |