




20306086



### Регулятор температури приміщення, 10A/250В, антрацит, Q.x

#### Технічні характеристики

##### Архітектура

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Елемент керування/функціонування | Поворотний |
|----------------------------------|------------|

##### Електричний струм

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Номинальний струм               | 4 A  |
| Комутаційний струм              | 10 A |
| Максимальний комутаційний струм | 10 A |

##### Напруга

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Номинальна напруга | 230-230 V |
|--------------------|-----------|

##### Електроживлення

|                  |          |
|------------------|----------|
| Напруга живлення | 230 В AC |
|------------------|----------|

##### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

##### Налаштування

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Заданий параметр температури комфорту | 5 - 30 °C |
|---------------------------------------|-----------|

##### Матеріали

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Colour           | Антрацит         |
| Код RAL          | 7016             |
| Обробка поверхні | Оксамитовий      |
| Матеріал         | Метал<br>Пластик |

##### Розміри

|         |          |
|---------|----------|
| Висота  | 71 mm    |
| Ширина  | 71 mm    |
| Глибина | 50,90 mm |

##### Екран

|            |    |
|------------|----|
| З дисплеєм | Ні |
|------------|----|

##### Обладнання

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Перемикання різниці температур | 0,50 K              |
| Тип термостату                 | Кімнатний термостат |
| Тип датчика                    | Біметал             |
| З обігрівачем                  | Так                 |

##### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

##### Під'єднання

|               |     |
|---------------|-----|
| Тип контактів | 1NC |
|---------------|-----|

##### Сумісність

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Тип керування HVAC | Опалення |
|--------------------|----------|

##### Умови використання

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Клас енергоефективності | I (1%) |
|-------------------------|--------|

##### Тексти

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Режим встановлення   | Без розпірних лап                           |
| Тип з'єднання        | Зі вставними клемами                        |
| Теплова рециркуляція | З тепловою віддачею                         |
| Відбиток             | З написом                                   |
| Вузол                | з окремим підключенням для нічного зниження |

**Sustainability**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Без галогену       | Так |
| REACH-SVHC free    | Так |
| Відповідність RoHS | Так |