



EPN526

### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Jmenovitý proud                       | 16 A |
| Klidový proud                         | 6 mA |
| Přijatelná proudová zatížitelnost AC1 | 16 A |

#### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 1 |
|--------------|---|

#### Připojení

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Typ kontaktu               | 2S                       |
| Průřez flexibilního vodiče | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Průřez plného vodiče       | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Počet kontaktů             | 2                        |

#### Napětí

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Ovládací napětí AC        | 48 - 48 V   |
| Ovládací napětí DC        | 24 - 24 V   |
| Ovládací napětí 2         | 24 - 24 V   |
| Ovládací napětí 1         | 48 - 48 V   |
| Jmenovité izolační napětí | 250 V       |
| Provozní napětí AC        | 250 - 250 V |

#### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Podmínky použití

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Provozní teplota             | -5 - 40 °C  |
| Skladovací/přepravní teplota | -40 - 80 °C |

#### Konektivita

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Typ připojení | Šroubová svorka |
|---------------|-----------------|

#### Výkon

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 2,40 W |
| Spotřeba při ovládání                        | 25 VA  |

#### Rozměry

|         |          |
|---------|----------|
| Výška   | 83 mm    |
| Šířka   | 17,50 mm |
| Hloubka | 63 mm    |

#### Osvětlení

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Max. zatížení zářivky                        | 800 VA |
| Max. zatížení zářivky s paralelní kompenzací | 900 VA |

#### Vybavení

|                   |   |
|-------------------|---|
| Počet kontaktů NO | 2 |
| Počet kontaktů NC | 0 |

#### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |

Ilustrace a výkresy

