



EPN521

**ΡΕΛΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ 12V AC, 2NO**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα                | 16 A |
| Ρεύμα επαφής διακόπτη σε ηρεμία | 6 mA |
| Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC1      | 16 A |

**Χωρητικότητα**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων | 1 |
|-------------------|---|

**Σύνδεση**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Είδος επαφών              | 2NO                      |
| Εύκαμπτος αγωγός διατομής | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Διατομή άκαμπτου αγωγού   | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Αριθμός επαφών            | 2                        |

**Τάση**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Τάση εντολής AC                | 12 - 12 V   |
| Τάση εντολής DC                | 0 - 0 V     |
| Τάση εντολής 1                 | 12 - 12 V   |
| Ονομαστική τάση μόνωσης Ui     | 250 V       |
| Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue | 250 - 250 V |

**Συχνότητα**

|           |            |
|-----------|------------|
| Συχνότητα | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Συνθήκες χρήσης**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας          | -5 - 40 °C  |
| Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας | -40 - 80 °C |

**Συνδεσιμότητα**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Είδος σύνδεσης | Βιδωτοί ακροδέκτες |
|----------------|--------------------|

**Ισχύς**

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In | 2,40 W |
| Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου         | 25 VA  |

**Διαστάσεις**

|        |          |
|--------|----------|
| Ύψος   | 83 mm    |
| Πλάτος | 17,50 mm |
| Βάθος  | 63 mm    |

**Φωτισμός**

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού                       | 800 VA |
| Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλληλη αντιστάθμιση | 900 VA |

**Εξοπλισμός**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Αριθμός επαφών NO | 2 |
| Αριθμός επαφών NC | 0 |

**Βιωσιμότητα**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS               | Ναι |

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

