



EPN525

### Telerruptor 230V 50Hz 2NA+2NF 2M

#### Características técnicas

##### Corrente elétrica

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Corrente nominal                        | 16 A |
| Corrente de repouso                     | 6 mA |
| Classificação de corrente aceitável AC1 | 16 A |

##### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 2 |
|-------------------|---|

##### Conexão

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Tipo de contactos                       | 2NF+2NA                  |
| Secção transversal de condutor flexível | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Secção transversal de condutor rígido   | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Número de contactos                     | 4                        |

##### Tensão

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tensão de comando AC               | 230 - 230 V |
| Tensão de comando DC               | 110 - 110 V |
| Tensão de comando 2                | 110 - 110 V |
| Tensão de comando 1                | 230 - 230 V |
| Tensão nominal de isolamento Ui    | 400 V       |
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 250 - 250 V |

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Condições de utilização

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento            | -5 - 40 °C  |
| Temperatura de armazenamento/transporte | -40 - 80 °C |

##### Conetividade

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo de ligações | Terminal de parafuso |
|------------------|----------------------|

##### Potência

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Potência total dissipada em IN | 2,40 W |
| Consumo à chamada              | 55 VA  |

##### Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 83 mm |
| Largura      | 35 mm |
| Profundidade | 63 mm |

##### Iluminação

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Carga máxima lâmpada fluorescente                        | 800 VA |
| Carga máxima lâmpada fluorescente compensada em paralelo | 900 VA |

##### Equipamento

|                        |   |
|------------------------|---|
| Número de contactos NA | 2 |
| Número de contactos NF | 2 |

##### Sustentabilidade

|                      |     |
|----------------------|-----|
| RECh - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs    | Sim |

Imagens e esquemas

