



HW2W410FS

## Offener Lasttrennschalter 1000A 4P HW2 Festeinbau

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|           |        |
|-----------|--------|
| Nennstrom | 1000 A |
|-----------|--------|

#### Architektur

|               |            |
|---------------|------------|
| Polanzahl     | 4          |
| Gerätebauform | Festeinbau |

#### Spannung

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Isolationsspannung $U_i$          | 1000 V  |
| Stoßspannungsfestigkeit $U_{imp}$ | 12000 V |

#### Elektrischer Strom

|                                                                                           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen $I_{cw}$ $t=1$ S bei 220 - 240 V AC IEC 60947-3 | 66 kA |
| Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen $I_{cw}$ $t=1$ S bei 380 - 415 V AC IEC 60947-3 | 66 kA |

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -25 - 70 °C |
|--------------------|-------------|

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |