



EPN524

**Telerruptor 24V, 16A, 2NA**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Corriente nominal asignada          | 16 A |
| Corriente de reposo                 | 6 mA |
| Corriente asignada de empleo en AC1 | 16 A |

**Capacidad**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

**Conexión**

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Tipo de contactos                         | 2 NA                     |
| Sección transversal de conductor flexible | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Sección transversal de conductor rígido   | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Número de contactos                       | 2                        |

**Tensión**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Tensión circuito de mando en AC       | 24 - 24 V   |
| Tensión circuito de mando en DC       | 12 - 12 V   |
| Tensión de mando 2                    | 12 - 12 V   |
| Tensión de mando 1                    | 24 - 24 V   |
| Tensión asignada de aislamiento Ui    | 250 V       |
| Tensión asignada de empleo en alterna | 250 - 250 V |

**Frecuencia**

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Condiciones de uso**

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento            | -5 - 40 °C  |
| Temperatura de almacenamiento/transporte | -40 - 80 °C |

**Conectividad**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo de conexión | Borne de tornillo |
|------------------|-------------------|

**Potencia**

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal | 2,40 W |
| Consumo de arranque                                          | 25 VA  |

**Dimensiones**

|             |          |
|-------------|----------|
| Altura      | 83 mm    |
| Anchura     | 17,50 mm |
| Profundidad | 63 mm    |

**Iluminación**

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Carga máxima de la lámpara fluorescente                          | 800 VA |
| Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo) | 900 VA |

**Equipo**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Número de contactos NA | 2 |
| Número de contactos NC | 0 |

**Sostenibilidad**

|                |    |
|----------------|----|
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |

Ilustraciones e imágenes

