



SPA180N

Oversp.bev. T1+T2 1P N-PE limp 100 kA Uc 1,5 KV + sign.cnt + geïnt.zek

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Bliksemimpulsstroom limp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
---	--------

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TN TT
--------------	----------

Samenstelling

Met meldcontact	Ja
-----------------	----

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T1 T2
---------------------------	----------

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Stroom / temperatuur

Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE	100 kA
-------------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	95,20 mm
Breedte	35,60 mm
Diepte	67 mm

Bediening en signalering

Signaallamp	Optisch
-------------	---------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	2,5 - 35 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	2,5 - 35 mm ²

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja