



EPN519

**Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 12V AC 16A 1PLE**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Nennstrom                  | 16 A |
| Ruhestrom                  | 6 mA |
| Strombelastbarkeit bei AC1 | 16 A |

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

**Anschluss**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Kontaktart                                | 1Ö+IS                    |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Anzahl der Kontakte                       | 2                        |

**Spannung**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Steuerspannung AC             | 12 - 12 V   |
| Steuerspannung DC             | 0 - 0 V     |
| Steuerspannung 1              | 12 - 12 V   |
| Isolationsspannung Ui         | 250 V       |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 250 - 250 V |

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Einsatzbedingungen**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | -5 - 40 °C  |
| Lager-/Transporttemperatur | -40 - 80 °C |

**Anschlussmöglichkeiten**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |
|-----------------------|------------------|

**Leistung**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 1.20 W |
| Anzugsverbrauch                       | 25 VA  |

**Abmessungen**

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 83 mm    |
| Breite | 17.50 mm |
| Tiefe  | 63 mm    |

**Beleuchtung**

|  |        |
|--|--------|
| Max. Leuchtstofflampenlast                     | 800 VA |
| Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert | 900 VA |

**Ausstattung**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Anzahl Schliesserkontakte | 1 |
| Anzahl Öffnerkontakte     | 1 |

**Nachhaltigkeit**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

