



EPN519



**Impulsrelais 16 A, 1 maak + 1 verbreek, 12 V AC**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
Ruststroom	6 mA
Nominale bedrijfsstroom AC1	16 A

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

**Aansluiting**

Soort contact	1 verbreek + 1 maak
Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Aantal contacten	2

**Spanning**

Stuurspanning AC	12 - 12 V
Stuurspanning DC	0 - 0 V
Stuurspanning 1	12 - 12 V
Nominale isolatiespanning Ui	250 V
Nominale spanning Ue	250 - 250 V

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN	1,20 W
Verbruik bij inkomen	25 VA

**Afmetingen**

Hoogte	83 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	63 mm

**Verlichting**

Maximale belasting TL-lamp	800 VA
Maximale belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	900 VA

**Samenstelling**

Aantal maakcontacten	1
Aantal verbreekcontacten	1

**Duurzaamheid**

RECh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

