



SM250

Amperímetro analógico 0-250/5A

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	4
-------------------	---

Tipo de medição

Gama da medição da corrente	0 - 250 A
-----------------------------	-----------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 50 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	1 - 6 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 10 mm ²

Dimensões

Altura	85 mm
Largura	70 mm
Profundidade	54 mm

Tipo de medição

Tipo de aparelho de medição	Analógico
-----------------------------	-----------

Potência

Consumo de energia VA	1,10 VA
-----------------------	---------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

Funções

Classe de precisão	0.015
--------------------	-------

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	2000 V
---------------------------------	--------

Frequência

Frequência	45 - 65 Hz
------------	------------

Potência

Potência total dissipada em IN	1,10 W
--------------------------------	--------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim