



VU24NCW

Kleinv.,Volta,UPV,2x12PLE,IP30,Tür,mit Modulargeräten

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Leistung

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei $\Delta T=20K$	17,50 W
---	---------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	2
---------------------	---

Anzahl Reihen	2
---------------	---

Anzahl Felder	1
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Kapazität

Anzahl Module	24
---------------	----

Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene	48
---	----

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	505,50 mm
------	-----------

Breite	348 mm
--------	--------

Tiefe	94,50 mm
-------	----------

Einbauhöhe	490 mm
------------	--------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Abmessungen

Einbaubreite	335 mm
--------------	--------

Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	90 mm
-------------	-------

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Reinweiß
-------	----------

Ausstattung

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Werkstoff

Ultraviolettstrahlen beständig	Ja
--------------------------------	----

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schnappverschluss
Glühdrahttest	650 °C