



SM214

Modulo IP+RS485 Jbus per SM103E

Caratteristiche tecniche

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 55 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20 - 80 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile	0.5 - 1.5 mm ²
Sezione conduttore rigido	0.5 - 1.5 mm ²

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	4000 V
------------------------------------	--------

Serie

Altezza	84 mm
Larghezza	42 mm
Profondità	36 mm

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si