



MWN616A

Disjoncteur 3P+N 3kA C-16A 4M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1	4,5 kA
Courant assigné à -15°C	19,74 A
Courant assigné à -10°C	19,32 A
Courant assigné à -5°C	18,91 A
Courant assigné à 0°C	18,49 A
Courant assigné à 5°C	18,08 A
Courant assigné à 10°C	17,66 A
Courant assigné à 15°C	17,25 A
Courant assigné à 20°C	16,83 A
Courant assigné à 25°C	16,42 A
Courant assigné à 30°C	16 A
Courant assigné à 35°C	15,47 A
Courant assigné à 40°C	14,94 A
Courant nominal à 45°C	14,4 A
Courant assigné à 50°C	13,87 A
Courant assigné à 55°C	13,34 A
Courant assigné à 60°C	12,81 A
Courant assigné à 65°C	12,27 A
Courant assigné à 70°C	11,74 A
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400 V AC selon IEC60898-1	3 kA

Architecture

Type de pôles	3P+N
Courbe	C

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	3 kA
---	------

Installation, montage

Couple de serrage nominal bornesupérieure	2,80 - 2,80 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	2,80 - 2,80 Nm

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension nominale d'isolement Ui	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4000 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 35 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 25 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1 - 25 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1 - 35 mm²
Section de raccordement en câble souple	1 - 25 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 35 mm²

Installation, montage

Couple de serrage	2,80 - 2,80 Nm
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne biconnect
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Position de montage du produit 360°	Oui

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Distance de la grille	35 mm

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2	2
Classe de limitation d'énergie I ² t	3
Protection contre l'humidité de l'air	Tous climats
Température de service	-25 - 70 °C

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	8,20 W
-----------------------------------	--------

Connectivité

Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Borne alignée
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Borne alignée
Type de connexion / prise	Borne à vis

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	70 mm

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----