



ARF970D



Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA C-20A 30mA Typ A 3M

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	20 A
Nennstrom bei -25°C	24,80 A
Nennstrom bei -20 °C	24,36 A
Nennstrom bei -15°C	23,92 A
Nennstrom bei -10°C	23,47 A
Nennstrom bei -5°C	23,04 A
Nennstrom bei 0 °C	22,60 A
Nennstrom bei 5°C	22,16 A
Nennstrom bei 10°C	21,73 A
Nennstrom bei 15°C	21,29 A
Nennstrom bei 20 °C	20,85 A
Nennstrom bei 25°C	20,41 A
Nennstrom bei 30°C	20 A
Nennstrom bei 35°C	19,53 A
Nennstrom bei 40 °C	19,10 A
Nennstrom bei 45 °C	18,66 A
Nennstrom bei 50 °C	18,20 A
Nennstrom bei 55°C	17,78 A
Nennstrom bei 60°C	17,34 A
Nennstrom bei 65°C	16,90 A
Nennstrom bei 70°C	16,46 A
Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 61009-1	6 kA

Architektur

Auslösecharakteristik	C
Polart	1P+N

Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1	6 kA
-----------------------------------------------	------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment Untere Klemme	2 - 2 Nm
------------------------------------	----------

Elektrischer Strom

Schließ- und Abschaltvermögen I _{dm}	6 kA
Bemessungsfehlerstrom I _{dn}	30 mA

Sicherheit

Fehlerstromtyp	A
----------------	---

Spannung

Isolationsspannung U _i	500 V
Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	4000 V
Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 230 V

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	6,08 W
---------------------------------------	--------

Einsatzbedingungen

Energiebegrenzungsklasse I ² t	3
Betriebstemperatur	-25 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C

Ausdauer

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	4000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	2000

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	2,10 - 2,10 Nm
----------------------	----------------

Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte	biconnect quickbusbar
------------------------------------------------	--------------------------

Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte	quickconnect
-----------------------------------------------	--------------

Abmessungen

Höhe	83 mm
------	-------

Breite	53,20 mm
--------	----------

Tiefe	70 mm
-------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------
